



- 비절연 커넥터용 압착공구
압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬
및 직렬 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 10mm ² , 25mm ² , 인덴트 압착
주문 번호	9017350000
유형	CTN 25 D4 ZERT
GTIN (EAN)	4008190435752
수량	1 items

CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	717 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	비절연 커넥터용 압착 공구, 버전 10-25 mm ²	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	--	--------------------

공구 데이터 압착


와이어 종단 페룰 단면적, 최대	25 mm ²	압착 유형/프로파일	인덴트 압착
-------------------	--------------------	------------	--------

접점 설명

접점의 유형	비절연 결선	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 4
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 8	압착 범위, 최대	25 mm ²
압착 범위, 최소	10 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



비절연 커넥터용 압착공구
압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬
및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	ERTE ES CTN 25 D4	버전	
주문 번호	9050570000	압착 공구, 교체 부품	
GTIN (EAN)	4008190353704		
수량	1 ST		