

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 페를용 압착 공구, 25mm ² , 50mm ² , 인덴트 압착 |
| 주문 번호 | 9017400000 |
| 유형 | PZ 50 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190470845 |
| 수량 | 1 items |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|--------|-------------|
| 너비 | 250 mm | 폭 (인치) | 9.8425 inch |
| 순중량 | 725 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

기술 데이터

| | | | |
|-------|------|----|-----------------------|
| 품목 설명 | 압착공구 | 버전 | 기계식, 교체 가능 인서트 미포함 |
|-------|------|----|-----------------------|

공구 데이터 압착

| | | | |
|------------|--------|-------------------|--------------------|
| 드라이브 | 기계 | 와이어 종단 폐를 단면적, 최대 | 50 mm ² |
| 압착 유형/프로파일 | 인덴트 압착 | | |

접점 설명

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 접점의 유형 | 절연 및 비절연 폐럴 | 컨덕터 단면적, 최대 AWG | AWG 0 |
| 컨덕터 단면적, 최소 AWG | AWG 4 | 압착 범위, 최대 | 50 mm ² |
| 압착 범위, 최소 | 25 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

액세서리 / 교체 부품




절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 유형 | ERTE ES PZ 50 | 버전 |
| 주문 번호 | 9006280000 | |
| GTIN (EAN) | 4008190114619 | |
| 수량 | 1 ST | |

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 점점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 점점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드뮬러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드뮬러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 유형 | ERTE GRIFFE PZ | 버전 |
| 주문 번호 | 9202810000 | 압착 공구, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| 수량 | 1 ST | |

컨덕터 공칭 단면적 25mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 유형 | H25.0/30 BR | 버전 |
| 주문 번호 | 0317000000 | 와이어 종단 페럴, 표준, 18 mm, 16 mm, 갈색 |
| GTIN (EAN) | 4008190158231 | |
| 수량 | 50 ST | |


PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 유형 | H25.0/30D 16 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 9019280000 | 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 16 mm, 노란색 |
| GTIN (EAN) | 4008190038380 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | H25.0/30T SW | 버전 |
| 주문 번호 | 9021190000 | 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 16 mm, 검정 |
| GTIN (EAN) | 4008190115166 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | H25.0/36 BR | 버전 |
| 주문 번호 | 0317100000 | 와이어 종단 페를, 표준, 24 mm, 22 mm, 갈색 |
| GTIN (EAN) | 4008190049751 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | H25.0/36D GE | 버전 |
| 주문 번호 | 9019300000 | 와이어 종단 페를, 표준, 24 mm, 22 mm, 노란색 |
| GTIN (EAN) | 4008190054984 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | H25.0/36T SW | 버전 |
| 주문 번호 | 9021200000 | 와이어 종단 페를, 표준, 24 mm, 22 mm, 검정 |
| GTIN (EAN) | 4008190055400 | |
| 수량 | 50 ST | |

컨덕터 공칭 단면적 35mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 유형 | H35.0/30 BE | 버전 |
| 주문 번호 | 0317200000 | 와이어 종단 페를, 표준, 19 mm, 16 mm, 베이지색 |
| GTIN (EAN) | 4008190023904 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | H35.0/30D 16 R | 버전 |
| 주문 번호 | 9019310000 | 와이어 종단 페를, 표준, 19 mm, 16 mm, 빨간색 |
| GTIN (EAN) | 4008190102234 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | H35.0/32D R | 버전 |
| 주문 번호 | 9019320000 | 와이어 종단 페를, 표준, 19 mm, 18 mm, 빨간색 |
| GTIN (EAN) | 4008190111847 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | H35.0/39 BE | 버전 |
| 주문 번호 | 0317300000 | 와이어 종단 페를, 표준, 28 mm, 25 mm, 베이지색 |
| GTIN (EAN) | 4008190151294 | |
| 수량 | 50 ST | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 유형 | H35.0/39D R | 버전 |
| 주문 번호 | 9019330000 | 와이어 종단 페를, 표준, 28 mm, 25 mm, 빨간색 |
| GTIN (EAN) | 4008190048365 | |
| 수량 | 50 ST | |

컨덕터 공칭 단면적 50mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 커버 코드
- DIN 커버 코드

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 유형 | H50.0/41D BL | 버전 |
| 주문 번호 | 9019350000 | 와이어 종단 페를, 표준, 31 mm, 25 mm, 파란색 |
| GTIN (EAN) | 4008190049263 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | H50.0/36 OLIV | 버전 |
| 주문 번호 | 0444200000 | 와이어 종단 페를, 표준, 26 mm, 20 mm, 올리브 그린 |
| GTIN (EAN) | 4008190110284 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | H50.0/36D BL | 버전 |
| 주문 번호 | 9019340000 | 와이어 종단 페를, 표준, 26 mm, 20 mm, 파란색 |
| GTIN (EAN) | 4008190067632 | |
| 수량 | 50 ST | |

공칭 컨덕터 단면적 10.0 mm² - 185.0 mm²

굵기가 10.0 ~ 185.0 mm²인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의 경우
주석 도금 구리
DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차
• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 유형 | H25.0/18 | 버전 |
| 주문 번호 | 0375300000 | 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190145378 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | H25.0/25 | 버전 |
| 주문 번호 | 9004170000 | 와이어 종단 페를, 표준, 25 mm, 25 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190021863 | |
| 수량 | 250 ST | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 유형 | H25,0/32 | 버전 |
| 주문 번호 | 9004180000 | 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190113162 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | H35,0/18 | 버전 |
| 주문 번호 | 0368900000 | 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190145675 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | H35,0/25 | 버전 |
| 주문 번호 | 9004190000 | 와이어 종단 페를, 표준, 25 mm, 25 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190096083 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | H35,0/30S | 버전 |
| 주문 번호 | 9451000000 | 와이어 종단 페를, 표준, 30 mm, 30 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190071516 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | H35,0/32 | 버전 |
| 주문 번호 | 9004200000 | 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190077303 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | H50,0/18 | 버전 |
| 주문 번호 | 9004210000 | 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190123383 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | H50,0/22S | 버전 |
| 주문 번호 | 9025880000 | 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190180430 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | H50,0/32 | 버전 |
| 주문 번호 | 9004220000 | 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No |
| GTIN (EAN) | 4008190059606 | |
| 수량 | 100 ST | |

액세서리 / 교체 부품

절연 및 비절연 페릴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 유형 | ERTE ES PZ 50 | 버전 |
| 주문 번호 | 9006280000 | |
| GTIN (EAN) | 4008190114619 | |
| 수량 | 1 ST | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 점점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 점점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드뮬러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드뮬러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 유형 | ERTE GRIFFE PZ | 버전 |
| 주문 번호 | 9202810000 | 압착 공구, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| 수량 | 1 ST | |