

PZ 50 ZERT



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	페럴용 압착 공구, 25mm ² , 50mm ² , 인덴트 압착
주문 번호	9017400000
유형	PZ 50 ZERT
GTIN (EAN)	4008 1904 70845
수량	1 items

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

치수 및 중량

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	725 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	압착공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	------	----	--------------------

공구 데이터 압착

드라이브	기계	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	50 mm ²
압착 유형/프로파일	인덴트 압착		

접점 설명

접점의 유형	절연 및 비절연 페룰	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 0
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 4	압착 범위, 최대	50 mm ²
압착 범위, 최소	25 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



절연 및 비절연 페럴용 압착공구
 • 라쳇의 정교한 압착
 • 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	ERTE ES PZ 50	버전
주문 번호	9006280000	
GTIN (EAN)	4008190114619	
수량	1 ST	

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드물러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드물러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

유형	ERTE GRIFFE PZ	버전
주문 번호	9202810000	압착 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248512577	
수량	1 ST	

컨덕터 공칭 단면적 25mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H25.0/30 BR	버전
주문 번호	0317000000	와이어 중단 페룰, 표준, 18 mm, 16 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190158231	
수량	50 ST	

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	H25,0/30D 16 GE	버전
주문 번호	9019280000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 16 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190038380	
수량	50 ST	
유형	H25,0/30T SW	버전
주문 번호	9021190000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 16 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190115166	
수량	50 ST	
유형	H25,0/36 BR	버전
주문 번호	0317100000	와이어 종단 페룰, 표준, 24 mm, 22 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190049751	
수량	50 ST	
유형	H25,0/36D GE	버전
주문 번호	9019300000	와이어 종단 페룰, 표준, 24 mm, 22 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190054984	
수량	50 ST	
유형	H25,0/36T SW	버전
주문 번호	9021200000	와이어 종단 페룰, 표준, 24 mm, 22 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190055400	
수량	50 ST	

컨덕터 공칭 단면적 35mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H35,0/30 BE	버전
주문 번호	0317200000	와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 16 mm, 베이지색
GTIN (EAN)	4008190023904	
수량	50 ST	
유형	H35,0/30D 16 R	버전
주문 번호	9019310000	와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 16 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190102234	
수량	50 ST	
유형	H35,0/32D R	버전
주문 번호	9019320000	와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 18 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190111847	
수량	50 ST	
유형	H35,0/39 BE	버전
주문 번호	0317300000	와이어 종단 페룰, 표준, 28 mm, 25 mm, 베이지색
GTIN (EAN)	4008190151294	
수량	50 ST	

PZ 50 ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	H35,0/39D R	버전	
주문 번호	9019330000	와이어 종단 페룰, 표준, 28 mm, 25 mm, 빨간색	
GTIN (EAN)	4008190048365		
수량	50 ST		

컨덕터 공칭 단면적 50mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H50,0/41D BL	버전	
주문 번호	9019350000	와이어 종단 페룰, 표준, 31 mm, 25 mm, 파란색	
GTIN (EAN)	4008190049263		
수량	50 ST		
유형	H50,0/36 OLIV	버전	
주문 번호	0444200000	와이어 종단 페룰, 표준, 26 mm, 20 mm, 올리브 그린	
GTIN (EAN)	4008190110284		
수량	50 ST		
유형	H50,0/36D BL	버전	
주문 번호	9019340000	와이어 종단 페룰, 표준, 26 mm, 20 mm, 파란색	
GTIN (EAN)	4008190067632		
수량	50 ST		

공칭 컨덕터 단면적 10.0 mm² - 185.0 mm²



- 굵기가 10.0 ~ 185.0 mm²인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의 경우
 주석 도금 구리
 DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차
- 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

유형	H25,0/18	버전	
주문 번호	0375300000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No	
GTIN (EAN)	4008190145378		
수량	100 ST		
유형	H25,0/25	버전	
주문 번호	9004170000	와이어 종단 페룰, 표준, 25 mm, 25 mm, No	
GTIN (EAN)	4008190021863		
수량	250 ST		

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	H25,0/32	버전
주문 번호	9004180000	와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No
GTIN (EAN)	4008190113162	
수량	100 ST	
유형	H35,0/18	버전
주문 번호	0368900000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190145675	
수량	100 ST	
유형	H35,0/25	버전
주문 번호	9004190000	와이어 종단 페룰, 표준, 25 mm, 25 mm, No
GTIN (EAN)	4008190096083	
수량	100 ST	
유형	H35,0/30S	버전
주문 번호	9451000000	와이어 종단 페룰, 표준, 30 mm, 30 mm, No
GTIN (EAN)	4008190071516	
수량	100 ST	
유형	H35,0/32	버전
주문 번호	9004200000	와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No
GTIN (EAN)	4008190077303	
수량	100 ST	
유형	H50,0/18	버전
주문 번호	9004210000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190123383	
수량	100 ST	
유형	H50,0/22S	버전
주문 번호	9025880000	와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No
GTIN (EAN)	4008190180430	
수량	100 ST	
유형	H50,0/32	버전
주문 번호	9004220000	와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No
GTIN (EAN)	4008190059606	
수량	100 ST	

액세서리 / 교체 부품



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	ERTE ES PZ 50	버전
주문 번호	9006280000	
GTIN (EAN)	4008190114619	
수량	1 ST	

액세서리

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드물러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드물러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

유형	ERTE GRIFFE PZ	버전
주문 번호	9202810000	압착 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248512577	
수량	1 ST	