데이터 시트

CTX CM 1.6/2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

회전가공 접점(핀)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 4mm², W 압착
주문 번호	<u>9018490000</u>
유형	CTX CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4008190884598
수량	1 items



CTX CM 1.6/2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

지수 및 중당			
너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	679.78 g		
환경 제품 규정 준수			
Dalle 조스 사네	영향을 받지 않음		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		
 기술 데이터			
품목 설명	HD, HE 및 ConCept M10/ M5 접점용 압착 공구, 0.14-4 mm²	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
공구 데이터 압착			
와이어 종단 페룰 단면적, 최대	4 mm²	압착 유형/프로파일	W 압착
<u> </u>	4 mm ²	<u> </u>	VV ⊟ ¬¬
 접점 설명			
지지 O 전	의기 되지	기다리 디메지 취리 사사이	AVA/O 4.0
접점의 유형 컨덕터 단면적, 최소 AWG	<u>회전 접점</u> AWG 26	컨덕터 단면적, 최대 AWG 압착 범위, 최대	AWG 12 4 mm ²
건국더 단단국, 최고 AWG 압착 범위, 최소	0.14 mm ²	합역 함위, 회대	4 111111-
<u>- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>			
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11 21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0			

카탈로그 상태 / 도면 2



CTX CM 1.6/2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com