


H10,0/24S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 17 mm, 12 mm, 아이보리 |
| 주문 번호 | 9018860000 |
| 유형 | H10,0/24S ZH EB |
| GTIN (EAN) | 4032248105816 |
| 수량 | 100 items |
| 파키징 | 루즈 |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | |
|-----|--------|
| 순중량 | 0.82 g |
|-----|--------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

| | | | |
|-------|---------------------|----|--------------|
| 품목 설명 | 트윈 와이어 종단 페루, 아이보리색 | 버전 | 트윈 와이어 종단 페루 |
|-------|---------------------|----|--------------|

와이어 종단 페루

| | | | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| 접점면 직경(D1) | 6.5 mm | 접점면 길이(L2) | 12 mm |
| 칼러 폭(B) | 7.6 mm | 칼러 높이(A) | 13.4 mm |
| 플라스틱 칼러 두께(S2) | 0.5 mm | L1(mm) | 24.00 mm |
| 결선 단면구격 AWG, 최대 | AWG 8 | 금속 슬리브 두께(S1) | 0.2 mm |
| 탈피 길이 | 17 mm | 컨덕터 단면적 | 10 mm ² |
| 컬러 코드 | Weidmueller | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

도면

www.weidmueller.com

도면

