# 데이터 시트

### H10,0/24S ZH EB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

• 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부

• 내열성 최대 105°C 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)

소재: E-Cu, 주석-아연 도금

다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

#### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 17 mm, 12 mm, 아이보리		
주문 번호	9018860000		
유형	H10,0/24S ZH EB		
GTIN (EAN)	4032248105816		
수량	100 items		
패키징	루즈		

## H10,0/24S ZH EB



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
			<u> </u>
순중량	0.82 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
기술 데이터			
품목 설명	트윈 와이어 종단 페룰, 아이보리색	버전	트윈 와이어 종단 페룰
와이어 종단 페룰			
	· ·		<u>'</u>
접점면 직경(D1)	6.5 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 폭(B)	7.6 mm	칼러 높이(A)	13.4 mm
플라스틱 칼러 두께(S2)	0.5 mm	L1(mm)	24.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm
탈피 길이	17 mm	컨덕터 단면적	10 mm²
컬러 코드	Weidmueller		
분류			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-02-01
		ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

카탈로그 상태 / 도면 2



# H10,0/24S ZH EB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

<u>도면</u> <u>5면</u>