데이터 시트

H2,5/15D BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색		
주문 번호	9019160000		
유형	H2,5/15D BL		
GTIN (EAN)	4008190028732		
수량	500 items		
패키징	루즈		

카탈로그 상태 / 도면

H2,5/15D BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
승인					
ROHS	준수				
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>				
인증 번호(cULus)	E499744				
치수 및 중량	,		,		
순중량	0.14 g				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
기술 데이터					
품목 설명	플라스틱 슬리브 포함	버전	표준		
	와이어 종단 페룰, 파란색				
와이어 종단 페룰					
접점면 직경(D1)	2.2 mm	접점면 길이(L2)	8 mm		
칼러 직경(D2)	4.2 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm		
L1(mm)	15.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14		
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	군용 지정	T 20A 017 A		
탈피 길이	10 mm	컨덕터 단면적	2.5 mm ²		
크리 코드 컬러 코드	DIN				
분류					
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005		
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005		
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01		
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01		
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01		
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01		
ECLASS 15.0	27-40-02-01				

카탈로그 상태 / 도면 2



H2,5/15D BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com