



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 회색
주문 번호	9019200000
유형	H4,0/20D GR
GTIN (EAN)	4008190126575
수량	500 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.29 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰	버전	표준
-------	--------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2.8 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 직경(D2)	4.8 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	20.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	군용 지정	T 20A 020 A
탈피 길이	14 mm	컨덕터 단면적	4 mm ²
칼러 코드	DIN		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

