



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 빨간색
주문 번호	9019240000
유형	H10,0/22D R
GTIN (EAN)	4008 190075385
수량	100 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.47 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 빨간색	버전	표준
-------	-------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	4.5 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 직경(D2)	7.6 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.4 mm
L1(mm)	22.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	군용 지정	T 20A 024 A
탈피 길이	15 mm	컨덕터 단면적	10 mm ²
칼러 코드	DIN		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

