



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 버전         | 와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 18 mm, 빨간색 |
| 주문 번호      | <a href="#">9019320000</a>       |
| 유형         | H35,0/32D R                      |
| GTIN (EAN) | 4008190111847                    |
| 수량         | 50 items                         |
| 패키징        | 루즈                               |

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cULus)          | E499744                 |

치수 및 중량

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 1.4 g |
|-----|-------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

|       |                               |    |    |
|-------|-------------------------------|----|----|
| 품목 설명 | 플라스틱 슬리브 포함<br>와이어 종단 페룰, 빨간색 | 버전 | 표준 |
|-------|-------------------------------|----|----|

와이어 종단 페룰

|               |          |                 |             |
|---------------|----------|-----------------|-------------|
| 접점면 직경(D1)    | 8.3 mm   | 접점면 길이(L2)      | 18 mm       |
| 칼러 직경(D2)     | 12.7 mm  | 플라스틱 칼러 두께(S2)  | 0.4 mm      |
| L1(mm)        | 32.00 mm | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 2       |
| 금속 슬리브 두께(S1) | 0.2 mm   | 군용 지정           | T 20A 032 A |
| 탈피 길이         | 19 mm    | 컨덕터 단면적         | 35 mm²      |
| 칼러 코드         | DIN      |                 |             |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

도면

도면

