



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
주문 번호	9019430000
유형	H1,5/14D SW SV
GTIN (EAN)	4008190107420
수량	500 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

UL File Number Search [UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus) E499744

치수 및 중량

순중량 0.13 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재

REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 검은색	버전	표준
-------	-------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	1.7 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼러 직경(D2)	3.5 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	14.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	군용 지정	T 20A 012 A
탈피 길이	10 mm	컨덕터 단면적	1.5 mm ²
컬러 코드	DIN		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

