



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 버전         | 와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 연한 파란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">9021060000</a>          |
| 유형         | H0,75/18T HBL                       |
| GTIN (EAN) | 4008190071158                       |
| 수량         | 500 items                           |
| 패키징        | 루즈                                  |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus)

E499744

### 치수 및 중량

순중량

0.11 g

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 기술 데이터

품목 설명

플라스틱 슬리브 포함  
와이어 종단 페룰, 하늘색

버전

표준

### 와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)

1.2 mm

접점면 길이(L2)

12 mm

칼라 직경(D2)

2.8 mm

플라스틱 칼라 두께(S2)

0.25 mm

L1(mm)

18.00 mm

결선 단면규격 AWG, 최대

AWG 18

금속 슬리브 두께(S1)

0.15 mm

탈피 길이

14 mm

컨덕터 단면적

0.75 mm<sup>2</sup>

컬러 코드

Telemecanique

### 분류

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

