


H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------------|
| 버전 | 와이어 종단 페를, 표준, 20 mm, 18 mm, 주황색 |
| 주문 번호 | 9021120000 |
| 유형 | H4,0/26T OR |
| GTIN (EAN) | 4008190092825 |
| 수량 | 100 items |
| 파키징 | 루즈 |

H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E499744 |

치수 및 중량

| | |
|-----|--------|
| 순중량 | 0.42 g |
|-----|--------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

| | | | |
|-------|-------------------------------|----|----|
| 품목 설명 | 플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 폐를, 주황색 | 버전 | 표준 |
|-------|-------------------------------|----|----|

와이어 종단 폐를

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 접점면 직경(D1) | 2.8 mm | 접점면 길이(L2) | 18 mm |
| 칼러 직경(D2) | 4.8 mm | 플라스틱 칼러 두께(S2) | 0.3 mm |
| L1(mm) | 26.00 mm | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
| 금속 슬리브 두께(S1) | 0.2 mm | 탈피 길이 | 20 mm |
| 컨ектор 단면적 | 4 mm ² | 컬러 코드 | Telemecanique |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

도면

