


**H25,0/36T SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

**일반 주문 데이터**

버전	와이어 종단 페를, 표준, 24 mm, 22 mm, 검정
주문 번호	<a href="#">9021200000</a>
유형	H25,0/36T SW
GTIN (EAN)	4008190055400
수량	50 items
파키징	루즈

**H25,0/36T SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**기술 데이터****승인**

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

**치수 및 중량**

순중량	1.44 g
-----	--------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**기술 데이터**

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 폐를, 검은색	버전	표준
-------	-------------------------------	----	----

**와이어 종단 폐를**

접점면 직경(D1)	7.3 mm	접점면 길이(L2)	22 mm
칼러 직경(D2)	11.2 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.4 mm
L1(mm)	36.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 3
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	24 mm
컨ектор 단면적	25 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Telemecanique

**분류**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H25,0/36T SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

도면

