


**H0,5/14T W BD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**그림과 유사**

- 연결된 와이어 종단 페를 스트립(50 pcs.)
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

**일반 주문 데이터**

버전	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
주문 번호	<a href="#">9021930000</a>
유형	H0,5/14T W BD
GTIN (EAN)	4008190262402
수량	500 items
파키징	릴 패키지

**H0,5/14T W BD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

순중량	0.07 g
-----	--------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**기술 데이터**

품목 설명	와이어 종단 페를 스트립, 흰색	버전	표준
-------	----------------------	----	----

**와이어 종단 페를**

접점면 직경(D1)	1 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼러 직경(D2)	3.3 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	15.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 20
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	10 mm
컨ектор 단면적	0.5 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Telemecanique

**분류**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H0,5/14T W BD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

도면

