


그림과 유사



- 연결된 와이어 종단 페룰 스트립(50 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
주문 번호	9021930000
유형	H0,5/14T W BD
GTIN (EAN)	4008 190262402
수량	500 items
패키징	릴 패키지

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.07 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명 와이어 종단 페룰 스트립, 흰색 버전 표준

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	1 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼러 직경(D2)	3.3 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	15.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 20
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	10 mm
컨덕터 단면적	0.5 mm ²	컬러 코드	Telemecanique

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

