



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### 압착 세트

## 일반 주문 데이터

압착 공구 모음 , 압착 공구: PZ 4, 탈피 공구: STRIPAX, 압착 범위, 최소: 0.5, 컬러 코드: Weidmüller
9025800000
CRIMP-SET PZ 4
4008190145156
1 items
플라스틱 상자



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	261 mm	깊이 (인치)	10.2756 inch
높이	57 mm	 높이 (인치)	2.2441 inch
너비	338 mm	폭 (인치)	13.3071 inch
 순중량	1728.66 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028	

## 기술 데이터

품목 설명	세트에는 최대 4 mm²용 크림프 공구, 탈피 공구 및 바이드뮬러 컬러 코드의 와이어 종단 페룰 포함

## 분류

압착 범위, 최대	4 mm²	압착 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
패키징	플라스틱 상자	 탈피 공구	STRIPAX
 압착 공구	PZ 4	 컬러 코드	Weidmüller
AEH 수	3000 pcs.		

## 분류

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

#### 일반 주문 데이터

유형	H0,75/14 W	버전
주문 번호	0462900000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190033248	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14 GE	버전
주문 번호	0463000000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190024697	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14 R	버전
유형 주문 번호	H1,5/14 R 0463100000	버전 와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
		·-
주문 번호	0463100000	·-
주문 번호 GTIN (EAN)	0463100000 4008190065089	·-
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	0463100000 4008190065089 500 ST	아이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	0463100000 4008190065089 500 ST H0,5/14 OR	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색 버전

#### 공구



- 탈피 툴(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

#### 일반 주문 데이터

유형	STRIPAX	버전
주문 번호	9005000000	공구, 탈피 및 절단 공구
GTIN (EAN)	4008190072506	
수량	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### **Crimping tools**



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

## 일반 주문 데이터

수량

유형 P7 4

주문 번호 9012500000

GTIN (EAN) 4008190090920

압착 공구, 페룰용 압착 공구, 0.5mm², 4mm², 사다리꼴 압착

#### 폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

#### 일반 주문 데이터

유형 H2,5/15D BL 주문 번호 9019160000

GTIN (EAN) 4008190028732

500 ST 수량

버전

와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색

## 케이스



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

#### 일반 주문 데이터

유형 KOFFER PSC4-01 버전 주문 번호 9028860000 공구, 세트 박스

수량 1 ST

GTIN (EAN) 4032248304608

작성 날짜 28.11.2025 06:37:06 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 인서트



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

#### 일반 주문 데이터

유형	EINSATZ A8-1 CL55	버전
주문 번호	9028460000	인서트 모음
GTIN (EAN)	4032248310029	
수량	100 ST	
유형	EINSATZ A7-1 CL55	버전
유형 주문 번호	EINSATZ A7-1 CL55 9028450000	버전 인서트 모음