

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 압착 세트

## 일반 주문 데이터

버전	압착 공구 모음, 압착 공구: PZ 16, 탈피 공구: STRIPAX 16, 압착 범위, 최소: 6, 컬러 코드: Weidmüller
주문 번호	<a href="#">9025850000</a>
유형	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	261 mm	깊이 (인치)	10.2756 inch
높이	57 mm	높이 (인치)	2.2441 inch
너비	338 mm	폭 (인치)	13.3071 inch
순중량	1680.74 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 기술 데이터

품목 설명	세트에는 최대 16 mm <sup>2</sup> 용 크림프 공구, 탈피 공구 및 바이드뮬러 컬러 코드의 와이어 종단 페를 포함
-------	---

## 분류

압착 범위, 최대	16 mm <sup>2</sup>	압착 범위, 최소	6 mm <sup>2</sup>
패키징	플라스틱 상자	탈피 공구	STRIPAX 16
압착 공구	PZ 16	컬러 코드	Weidmüller
AEH 수	400 pcs.		

## 분류


ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

컨덕터 공칭 단면적 6.0mm<sup>2</sup>

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

## 일반 주문 데이터

유형	H6.0/20 SW	버전
주문 번호	<a href="#">0533500000</a>	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190183905	
수량	100 ST	

컨덕터 공칭 단면적 10mm<sup>2</sup>

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

## 일반 주문 데이터

유형	H10.0/22 EB	버전
주문 번호	<a href="#">0534200000</a>	와이어 종단 페를, 표준, 15 mm, 12 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190033460	
수량	100 ST	

컨덕터 공칭 단면적 16mm<sup>2</sup>

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

## 일반 주문 데이터

유형	H16.0/22 GN	버전
주문 번호	<a href="#">0565900000</a>	와이어 종단 페를, 표준, 15 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190022181	
수량	100 ST	

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	H16.0/28 GN	버전
주문 번호	<a href="#">0566000000</a>	와이어 종단 페를, 표준, 21 mm, 18 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190165406	
수량	100 ST	

## 공구



- 탈피 툴(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

## 일반 주문 데이터

유형	STRIPAX	버전
주문 번호	<a href="#">9005000000</a>	공구, 탈피 및 절단 공구
GTIN (EAN)	4008190072506	
수량	1 ST	

## Crimping tools



- 절연 및 비절연 페럴용 압착공구
- 라쳇의 정교한 압착
  - 오작동 시 풀림 기능

## 일반 주문 데이터

유형	PZ 16	버전
주문 번호	<a href="#">9012600000</a>	압착 공구, 페를용 압착 공구, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4008190035440	
수량	1 ST	

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	KOFFER PSC4-01	버전
주문 번호	<a href="#">9028860000</a>	공구, 세트 박스
GTIN (EAN)	4032248304608	
수량	1 ST	

## 인서트



## 일반 주문 데이터

유형	EINSATZ A8-1 CL55	버전
주문 번호	<a href="#">9028460000</a>	인서트 모음
GTIN (EAN)	4032248310029	
수량	100 ST	
유형	EINSATZ A7-1 CL55	버전
주문 번호	<a href="#">9028450000</a>	인서트 모음
GTIN (EAN)	4032248310012	
수량	1 ST	