데이터 시트

H1,0/16 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 노란색
주문 번호	9025950000
유형	H1,0/16 GE
GTIN (EAN)	4008190037291
수량	500 items
패키징	루즈

H1,0/16 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-02-01

27-40-02-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

Aol				
승인				
4.21				
승인	T.A.			
ROHS	준수			
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>			
인증 번호(cULus)	E499744			
치수 및 중량				
순중량	0.11 g			
<u> </u>	0.11 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC				
	0.1 W(// 0 8 3 VII C W			
기술 데이터				
품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 노란색	버전	표준	
와이어 종단 페룰	'		<u>'</u>	
접점면 직경(D1)	1.4 mm	접점면 길이(L2)	10 mm	
칼러 직경(D2)	3 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm	
L1(mm)	16.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 17	
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	12 mm	
컨덕터 단면적	1 mm²	컬러 코드	Weidmueller	
분류				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-02-01

27-40-02-01

27-40-02-01

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2



H1,0/16 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com