

- 바이드물러 컬러 코드
- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 연한 파란색
주문 번호	9026050000
유형	H0,25/10 HBL SV
GTIN (EAN)	4008190138288
수량	500 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	0.05 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 하늘색	버전	표준
-------	-------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	0.8 mm	접점면 길이(L2)	6 mm
칼러 직경(D2)	1.8 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	10.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 24
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	8 mm
컨덕터 단면적	0.25 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

