



- 바이드물러 컬러 코드
- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
주문 번호	9028240000
유형	H0,14/12 GR SV
GTIN (EAN)	4008 190902001
수량	500 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.06 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명 플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 회색 버전 표준

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	0.6 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼러 직경(D2)	1.5 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	12.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 26
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	10 mm
컨덕터 단면적	0.14 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

