



- 바이드물러 컬러 코드
- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-------------------------------|
| 버전 | 와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 갈색 |
| 주문 번호 | 9028250000 |
| 유형 | H0,14/10T BR SV |
| GTIN (EAN) | 4008190902018 |
| 수량 | 500 items |
| 패키징 | 멀티팩 백 |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.05 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명 플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 갈색 버전 표준

와이어 종단 페룰

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 접점면 직경(D1) | 0.6 mm | 접점면 길이(L2) | 6 mm |
| 칼러 직경(D2) | 1.5 mm | 플라스틱 칼러 두께(S2) | 0.25 mm |
| L1(mm) | 10.00 mm | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 26 |
| 금속 슬리브 두께(S1) | 0.15 mm | 탈피 길이 | 8 mm |
| 컨덕터 단면적 | 0.14 mm ² | 컬러 코드 | Telemecanique |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

도면

도면

