



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 노란색
주문 번호	<a href="#">9028340000</a>
유형	H1,0/18 GE SV
GTIN (EAN)	4008190902100
수량	500 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.14 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 노란색	버전	표준
-------	-------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	1.4 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼라 직경(D2)	3 mm	플라스틱 칼라 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	18.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 17
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	15 mm
컨덕터 단면적	1 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

