

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



압착 세트

일반 주문 데이터

버전	압착 도구 모음, 압착 도구: PZ 3, 탈피 도구: STRIPAX, 압착 범위, 최소: 0.5, 컬러 코드: Weidmüller
주문 번호	9028650000
유형	CRIMP-SET PZ 3
GTIN (EAN)	4032248384044
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

길이	261 mm	길이 (인치)	10.2756 inch
높이	57 mm	높이 (인치)	2.2441 inch
너비	338 mm	폭 (인치)	13.3071 inch
순중량	1723.38 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

기술 데이터

품목 설명	세트에는 최대 6 mm ² 용 크리프 공구, 탈피 공구 및 바이드뮐러 컬러 코드의 와이어 종단 페를 포함
-------	---

분류

압착 범위, 최대	6 mm ²	압착 범위, 최소	0.5 mm ²
패키징	플라스틱 상자	탈피 공구	STRIPAX
압착 공구	PZ 3	컬러 코드	Weidmüller
AEH 수	3100 pcs.		

분류

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장




- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,75/14 W	버전
주문 번호	0462900000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190033248	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14 GE	버전
주문 번호	0463000000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190024697	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14 R	버전
주문 번호	0463100000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190065089	
수량	500 ST	

컨덕터 공칭 단면적 6.0mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H6,0/20 SW	버전
주문 번호	0533500000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190183905	
수량	100 ST	

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Crimping tools



- 절연 및 비절연 페럴용 압착공구
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	PZ 3	버전	
주문 번호	0567300000	압착 공구, 페럴용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 사각 압착	
GTIN (EAN)	4008190052423		
수량	1 ST		

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/14 OR	버전	
주문 번호	0690700000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 주황색	
GTIN (EAN)	4008190015770		
수량	500 ST		

공구



- 탈피 톨(자동 자가조정 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	STRIPAX	버전	
주문 번호	9005000000	공구, 탈피 및 절단 공구	
GTIN (EAN)	4008190072506		
수량	1 ST		

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H2,5/15D BL	버전	
주문 번호	9019160000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색	
GTIN (EAN)	4008190028732		
수량	500 ST		

케이스



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

일반 주문 데이터

유형	KOFFER PSC4-01	버전	
주문 번호	9028860000	공구, 세트 박스	
GTIN (EAN)	4032248304608		
수량	1 ST		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

인서트



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

일반 주문 데이터

유형	EINSATZ A8-1 CL55	버전	
주문 번호	9028460000	인서트 모음	
GTIN (EAN)	4032248310029		
수량	100 ST		
유형	EINSATZ A7-1 CL55	버전	
주문 번호	9028450000	인서트 모음	
GTIN (EAN)	4032248310012		
수량	1 ST		