

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

PVC 케이블용 탈피기

일반 주문 데이터

버전	공구, 탈피기
주문 번호	9030060000
유형	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	10 mm
높이	46 mm
너비	97 mm
순중량	32.42 g

깊이 (인치)	0.3937 inch
높이 (인치)	1.811 inch
폭 (인치)	3.8189 inch

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	UTP 및 STP 데이터 케이블용 탈피기
-------	---------------------------

탈피 공구

케이블 유형	UTP 및 STP 데이터 케이블	동축 케이블 - 연결, 최대	4 mm ²
단일 컨덕터 직경	12.5 mm	최소 컨덕터 직경	0.5 mm
절단 깊이	조정 가능	UTP 및 STP 데이터 케이블, 최대 직경	8 mm
탈피 범위 AWG, 최대	11 AWG	탈피 범위 AWG, 최소	18 AWG
전선 굵기, 최대	122 mm ²	전선 굵기, 최소	0.2 mm ²

분류

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

도면

www.weidmueller.com

사용 예



사용 예



사용 예

