



굵기가 10.0 ~ 185.0 mm²인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의
경우
주석 도금 구리
DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차
• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No
주문 번호	9036240000
유형	H120,0/32
GTIN (EAN)	4032248068036
수량	25 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

7.36 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명

플라스틱 슬리브 미포함
와이어 종단 페룰, (2)Wire-
end ferrule

버전

표준

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)

16.5 mm

접점면 길이(L2)

32 mm

칼러 직경(D2)

19 mm

L1(mm)

32.00 mm

결선 단면규격 AWG, 최대

AWG 4/0

탈피 길이

32 mm

컨덕터 단면적

120 mm²

분류

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

