

H120,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



굵기가 10.0 ~ 185.0 mm²인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의 경우
주석 도금 구리
DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차
• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No
주문 번호	9036240000
유형	H120,0/32
GTIN (EAN)	4032248068036
수량	25 items
파키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	7.36 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 미포함 와이어 종단 페를, (2)Wire-end ferrule	버전	표준
-------	--	----	----

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	16.5 mm	접점면 길이(L2)	32 mm
칼러 직경(D2)	19 mm	L1(mm)	32.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 4/0	탈피 길이	32 mm
컨덕터 단면적	120 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

