


H1,5/20 ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 15 mm, 12 mm, 빨간색
주문 번호	9037300000
유형	H1,5/20 ZH R
GTIN (EAN)	4008190492779
수량	500 items
파키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.17 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 페를, 빨간색	버전	트윈 와이어 종단 페를
-------	----------------------	----	--------------

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	2.2 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼라 폭(B)	3.6 mm	칼라 높이(A)	6.5 mm
플라스틱 칼라 두께(S2)	0.3 mm	L1(mm)	20.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16	금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm
탈피 길이	15 mm	컨ектор 단면적	1.5 mm ²
컬러 코드	Weidmueller		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H1,5/20 ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

도면

