


H10,0/24 ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 17 mm, 12 mm, 아이보리
주문 번호	9037340000
유형	H10,0/24 ZH EB
GTIN (EAN)	4008190492816
수량	100 items
파키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.8 g
-----	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 페를, 아이보리색	버전	트윈 와이어 종단 페를
-------	------------------------	----	--------------

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	5.8 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 폭(B)	7.6 mm	칼러 높이(A)	13.4 mm
플라스틱 칼러 두께(S2)	0.5 mm	L1(mm)	24.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm
탈피 길이	17 mm	컨ектор 단면적	10 mm ²
컬러 코드	Weidmueller		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

www.weidmueller.com

도면

