



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 파란색
주문 번호	9037520000
유형	H2,5/27D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493097
수량	100 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.42 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 페룰, 파란색	버전	트윈 와이어 종단 페룰
-------	-------------------	----	--------------

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2.8 mm	접점면 길이(L2)	18 mm
칼라 폭(B)	4.5 mm	칼라 높이(A)	8 mm
플라스틱 칼라 두께(S2)	0.4 mm	L1(mm)	27.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm
탈피 길이	21 mm	컨덕터 단면적	2.5 mm ²
컬러 코드	DIN		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

