



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 노란색
주문 번호	9037550000
유형	H6,0/23D ZH GE
GTIN (EAN)	4008190493127
수량	100 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.59 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 페룰, 노란색	버전	트윈 와이어 종단 페룰
-------	----------------------	----	--------------

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	4.5 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼라 폭(B)	6.2 mm	칼라 높이(A)	11.4 mm
플라스틱 칼라 두께(S2)	0.5 mm	L1(mm)	23.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 10	금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm
탈피 길이	20 mm	컨덕터 단면적	6 mm ²
컬러 코드	DIN		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

