



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 주황색
주문 번호	9037670000
유형	H4,0/22T ZH OR
GTIN (EAN)	4008 19049343 1
수량	100 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.4 g
-----	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 페를, 주황색	버전	트윈 와이어 종단 페를
-------	-------------------	----	--------------

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	3.5 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼라 폭(B)	5.2 mm	칼라 높이(A)	9 mm
플라스틱 칼라 두께(S2)	0.5 mm	L1(mm)	22.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm
탈피 길이	15 mm	컨덕터 단면적	4 mm ²
컬러 코드	Telemecanique		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

