



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 주황색
주문 번호	9037680000
유형	H4,0/28T ZH OR
GTIN (EAN)	4008190493479
수량	100 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus)

E499744

치수 및 중량

순중량

0.5 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명

트윈 와이어 종단 페룰,
주황색

버전

트윈 와이어 종단 페룰

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)

3.5 mm

접점면 길이(L2)

18 mm

칼러 폭(B)

5.2 mm

칼러 높이(A)

9 mm

플라스틱 칼러 두께(S2)

0.5 mm

L1(mm)

28.00 mm

결선 단면규격 AWG, 최대

AWG 12

금속 슬리브 두께(S1)

0.2 mm

탈피 길이

21 mm

컨덕터 단면적

4 mm²

칼러 코드

Telemecanique

분류

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

도면

도면

