


H16,0/29T ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 20 mm, 16 mm, 흰색
주문 번호	9037730000
유형	H16,0/29T ZH W
GTIN (EAN)	4008190493554
수량	50 items
파키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	1.21 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 폐를, 흰색	버전	트윈 와이어 종단 폐를
-------	---------------------	----	--------------

와이어 종단 폐를

접점면 직경(D1)	8.3 mm	접점면 길이(L2)	16 mm
칼러 폭(B)	9.5 mm	칼러 높이(A)	17.2 mm
플라스틱 칼러 두께(S2)	0.6 mm	L1(mm)	29.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 6	금속 슬리브 두께(S1)	0.3 mm
탈피 길이	20 mm	컨덕터 단면적	16 mm ²
컬러 코드	Telemecanique		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

www.weidmueller.com

도면

