



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용 절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해 최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭 없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는 VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호 절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	Cutting tool for one-hand operation
주문 번호	<a href="#">9040140000</a>
유형	CUTTER 20 A
GTIN (EAN)	4008190467098
수량	1 items

### 기술 데이터

#### 치수 및 중량

깊이	31 mm	깊이 (인치)	1.2205 inch
높이	71.5 mm	높이 (인치)	2.815 inch
너비	245 mm	폭 (인치)	9.6456 inch
순중량	443.7 g		

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

#### 기술 데이터

품목 설명	최대 20 mm 케이블 직경용 프론트 케이블 절단기	버전	원핸드 기계식
-------	---------------------------------	----	---------

#### 절단 공구

동축 케이블 - 경질, 최대(AWG)	3 AWG	동축 케이블 - 경질, 최대	25 mm <sup>2</sup>
동축 케이블 - 연질, 최대(AWG)	3/0 AWG	동축 케이블 - 연질, 최대	95 mm <sup>2</sup>
동축 케이블 - 꼬임, 최대(AWG)	1 AWG	동축 케이블 - 꼬임, 최대	50 mm <sup>2</sup>
동축 케이블, 최대 직경	22 mm	데이터 / 전화 / 제어 케이블, 최대 Ø	22 mm
싱글 코어 알루미늄 케이블, 최대(mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>	꼬임 알루미늄 케이블, 최대(AWG)	2/0 AWG
꼬임 알루미늄 케이블, 최대 (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>	꼬임 알루미늄 케이블, 최대 직경	22 mm

#### 분류

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		