

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



절연 커넥터용 압착공구
 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

버전	공구, 접점용 압착 공구, 0.25mm², 6mm², 사다리꼴 압착
주문 번호	9040450000
유형	CRIMPER 6 I
GTIN (EAN)	4008190461515
수량	1 items

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	504.57 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	절연 커넥터용 압착 도구, 0.5-6 mm ²	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	---	----	-----------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대 압착 유형/프로파일	6 mm ² 사다리꼴 압착	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.25 mm ²
---------------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------

접점 설명

접점의 유형	절연 커넥터	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 10
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 24	압착 범위, 최대	6 mm ²
압착 범위, 최소	0.25 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		