

## CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 비절연 커넥터용 압착공구

암연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

## 일반 주문 데이터

버전	공구, 접점용 압착 공구, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , 인덴트 압착
주문 번호	<a href="#">9040460000</a>
유형	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008190461508
수량	1 items

## CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	550 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 기술 데이터

품목 설명	비절연 커넥터용 압착 공구, 버전 10-25 mm <sup>2</sup>	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	---	-----------------------

## 공구 데이터 압착

와이어 종단 폐를 단면적, 최대	25 mm <sup>2</sup>	압착 유형/프로파일	인덴트 압착
-------------------	--------------------	------------	--------

## 접점 설명

접점의 유형	비절연 결선	컨ектор 단면적, 최대 AWG	AWG 4
컨ектор 단면적, 최소 AWG	AWG 8	압착 범위, 최대	25 mm <sup>2</sup>
압착 범위, 최소	10 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		