

CRIMPER 50 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 공구, 페를용 압착 공구, 35mm ² , 50mm ² , 사다리꼴 압착 |
| 주문 번호 | 9040480000 |
| 유형 | CRIMPER 50 Z |
| GTIN (EAN) | 4008190461492 |
| 수량 | 1 items |
| 배송 상태 | 단종 |
| 이용가능 기간 | 2024-01-28T00:00:00+01:00 |
| 대체용 제품 | PZ 50 |

CRIMPER 50 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|--------|-------------|
| 너비 | 250 mm | 폭 (인치) | 9.8425 inch |
| 순중량 | 522.57 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

기술 데이터

| | | | |
|-------|--|----|-----------------------|
| 품목 설명 | 와이어 종단 페를용 압착 공구 35 - 50mm ² | 버전 | 기계식, 교체 가능 인서트 미포함 |
|-------|--|----|-----------------------|

공구 데이터 압착

| | |
|------------|---------|
| 압착 유형/프로파일 | 사다리꼴 압착 |
|------------|---------|

접점 설명

| | | | |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 접점의 유형 | 절연 및 비절연 페럴 | 압착 범위, 최대 | 50 mm ² |
| 압착 범위, 최소 | 35 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |