

CRIMPER 2.5 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 사다리꼴 압착 |
| 주문 번호 | 9040510000 |
| 유형 | CRIMPER 2.5 I |
| GTIN (EAN) | 4008190461478 |
| 수량 | 1 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 이용가능 기간 | 2026-02-28T00:00:00+01:00 |

CRIMPER 2.5 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|--------|------------|
| 너비 | 200 mm | 폭 (인치) | 7.874 inch |
| 순중량 | 410 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

기술 데이터

| | | | |
|-------|---|----|-----------------------|
| 품목 설명 | 절연 커넥터용 압착 공구, 0.5-2.5 mm ² | 버전 | 기계식, 교체 가능 인서트 미포함 |
|-------|---|----|-----------------------|

공구 데이터 압착

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 드라이브 | 기계 | 와이어 종단 페룰 단면적, 최대 | 2.5 mm ² |
| 와이어 종단 페룰 단면적, 최소 | 0.5 mm ² | 압착 유형/프로파일 | 사다리꼴 압착 |

접점 설명

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 접점의 유형 | 절연 및 비절연 페룰 | 컨덕터 단면적, 최대 AWG | AWG 14 |
| 컨덕터 단면적, 최소 AWG | AWG 20 | 압착 범위, 최대 | 2.5 mm ² |
| 압착 범위, 최소 | 0.5 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |