



- 비절연 커넥터용 압착공구
압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬
및 직렬 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 사다리꼴 압착
주문 번호	9040520000
유형	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008190461461
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

길이	30 mm	길이 (인치)	1.1811 inch
높이	78 mm	높이 (인치)	3.0709 inch
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	378.8 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	비절연 커넥터용 압착 공구, 버전 0.25-6 mm ²	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	---	--------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	6 mm ²	압착 유형/프로파일	사다리꼴 압착
-------------------	-------------------	------------	---------

접점 설명

접점의 유형	비절연 결선	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 10
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 24	압착 범위, 최대	6 mm ²
압착 범위, 최소	0.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		