



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 사다리꼴 압착
주문 번호	9040530000
유형	CRIMPER 6 Z
GTIN (EAN)	4008190461102
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	78 mm	높이 (인치)	3.0709 inch
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	377.61 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	와이어 종단 페를용 압착 공구 0,5 - 6mm ²	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	--	----	-----------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페를 단면적, 최대	6 mm ²	압착 유형/프로파일	사다리꼴 압착
압착 프로파일 5	6 mm ²		

접점 설명

접점의 유형	절연 및 비절연 페럴	압착 범위, 최대	6 mm ²
압착 범위, 최소	0.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		