

UNIVERSAL CUTTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.
 바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.
 모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.
 플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Diagonal-cutting pliers
주문 번호	9041470000
유형	UNIVERSAL CUTTER
GTIN (EAN)	4008190397777
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-02-28T00:00:00+01:00
대체용 제품	KSE 160

UNIVERSAL CUTTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	160 mm	폭 (인치)	6.2992 inch
길이	160 mm	길이 (인치)	6.2992 inch
순중량	216 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

기술 데이터

버전	원핸드 기계식
----	---------

플라이어

컨덕터 직경, 최대(H)	2.3 mm	컨덕터 직경, 최대(MH)	3 mm
절단기 경도	62 HRC	보호 절연, 1000 V	아니요
총 길이	160 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		