

**STRIPSY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PVC 케이블용 탈피기

**일반 주문 데이터**

버전	Sheathing strippers
주문 번호	<a href="#">9042000000</a>
유형	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008 190337834
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-02-28T00:00:00+01:00
대체용 제품	<a href="#">AM 12</a>

**STRIPSY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	10 mm	깊이 (인치)	0.3937 inch
높이	46 mm	높이 (인치)	1.811 inch
너비	97 mm	폭 (인치)	3.8189 inch
순중량	47.52 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	데이터 케이블용 탈피 및 절단 공구
-------	---------------------

탈피 공구

케이블 유형	UTP 및 STP 데이터 케이블	동축 케이블 - 연질, 최대	4 mm <sup>2</sup>
단일 컨덕터 직경	12.5 mm	최소 컨덕터 직경	0.5 mm
절단 길이	조정 가능	UTP 및 STP 데이터 케이블, 최대 직경	8 mm
탈피 범위 AWG, 최대	11 AWG	탈피 범위 AWG, 최소	20 AWG
탈피 범위, 최소	0.08 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최대	122 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	1 mm <sup>2</sup>		

분류

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		