

STRIPSY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



PVC 케이블용 탈피기

일반 주문 데이터

버전	Sheathing strippers
주문 번호	9042000000
유형	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008190337834
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-02-28T00:00:00+01:00
대체용 제품	<u>AM 12</u>

STRIPSY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	10 mm	깊이 (인치)	0.3937 inch
높이	46 mm	 높이 (인치)	1.811 inch
너비	97 mm	 폭 (인치)	3.8189 inch
 순중량	47.52 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0	

기술 데이터

품목 설명	데이터 케이블용 탈피 및
급급 물장	
	절단 공구
	르다 이

탈피 공구

케이블 유형	UTP 및 STP 데이터 케이블	동축 케이블 - 연질, 최대	4 mm ²
단일 컨덕터 직경	12.5 mm	최소 컨덕터 직경	0.5 mm
절단 깊이	조정 가능	UTP 및 STP 데이터 케이블, 최대 직경	8 mm
탈피 범위 AWG, 최대	11 AWG	탈피 범위 AWG, 최소	20 AWG
탈피 범위, 최소	0.08 mm ²	전선 굵기, 최대	122 mm²
전선 궁기 최소	1 mm ²		

분류

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

카탈로그 상태 / 도면 2