

STRIPPER 6



- 탈피 툴(자동 자가조정 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

일반 주문 데이터

버전	Stripping and cutting tool
주문 번호	9046240000
유형	STRIPPER 6
GTIN (EAN)	4032248298648
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

길이	19 mm	길이 (인치)	0.748 inch
높이	87 mm	높이 (인치)	3.4252 inch
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	158.4 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	단면이 최대 6 mm ² 인 전선용 탈피공구/통합 케이블 절단기 포함
-------	---

탈피 공구

케이블 유형	PVC 절연재를 사용하는 연선 및 강선	탈피 범위 AWG, 최대	10 AWG
탈피 범위 AWG, 최소	28 AWG	탈피 길이, 최대	20 mm
전선 굵기, 최대	6 mm ²	전선 굵기, 최소	0.08 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		