

KBZ 200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.

바이드뮬러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.

모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.

플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Pliers
주문 번호	<u>9046300000</u>
유형	KBZ 200
GTIN (EAN)	4032248356492
수량	1 items



KBZ 200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



	- Charles - Char			
치수 및 중량				
	•			
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch	
순중량	330 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b			
기술 데이터				
품목 설명	VDE-절연 컴비네이션 플라이어, 길이 200 mm			
플라이어				
컨덕터 직경, 최대(H)	2.5 mm	컨덕터 직경, 최대(MH)	3 mm	
절단기 경도	60 HRC	보호 절연, 1000 V	예	
집게(jaw) 길이	40 mm	총 길이	200 mm	
분류				
ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836	
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836	
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 9.0	21-04-38-09	
ECLASS 9.1	21-04-38-00	ECLASS 10.0	21-04-38-09	
ECLASS 11.0	21-04-38-09	ECLASS 12.0	21-04-38-09	
ECLASS 13.0	21-04-38-09	ECLASS 14.0	21-04-38-09	
ECLASS 15.0	21-04-38-09			



KBZ 200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

