RZ 160



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





최대 1000 V(AC) 및 1500 V(DC) IEC 900에 따른 보호 절연. DIN EN 60900

- Drop-forged(충격흡수처리)된 고품질 공구용 스틸
- 인체공학적인 미끄럼 방지 TPE VDE 안전 슬리브
- 내충격, 내열, 내한, 불연성, 무카드뮴 TPE(열가소성 탄성체)
- 탄성 핸들
- 표면 연마
- 니켈-크롬 전기 도금으로 녹이 슬지 않음

일반 주문 데이터

버전	Pliers	
주문 번호	<u>9046360000</u>	
 유형	RZ 160	
GTIN (EAN)	4032248357666	
수량	1 items	

RZ 160



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량					
너비	160 mm	폭 (인치)	6.2992 inch		
순중량	120 g				
환경 제품 규정 준수					
	41710 W 1410				
RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141				
기술 데이터					
품목 설명	긴 조우(Jaw) VDE-절연 라운드 노즈 플라이어				
플라이어					
보호 절연, 1000 V	예	집게(jaw) 길이	45 mm		
총 길이	160 mm				
분류					
ETIM 6.0	EC000834	ETIM 7.0	EC000834		
ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834		
ETIM 10.0	EC000834	ECLASS 11.0	21-04-38-21		
ECLASS 12.0	21-04-38-21	ECLASS 13.0	21-04-38-21		
ECLASS 14.0	21-04-38-21	ECLASS 15.0	21-04-38-21		