



- 최대 1000 V(AC) 및 1500 V(DC)
IEC 900에 따른 보호 절연. DIN EN 60900
- Drop-forged(충격흡수처리)된 고품질 공구용 스틸
 - 인체공학적인 미끄럼 방지 TPE VDE 안전 슬리브
 - 내충격, 내열, 내한, 불연성, 무카드뮴 TPE(열가소성 탄성체)
 - 탄성 핸들
 - 표면 연마
 - 니켈-크롬 전기 도금으로 녹이 슬지 않음

일반 주문 데이터

버전	Pliers
주문 번호	9046360000
유형	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
수량	1 items

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

너비	160 mm	폭 (인치)	6.2992 inch
순중량	120 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

기술 데이터

품목 설명	긴 조우(Jaw) VDE-절연 라운드 노즈 플라이어
-------	------------------------------

플라이어

보호 절연, 1000 V	예	집게(jaw) 길이	45 mm
총 길이	160 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ETIM 10.0	EC000834	ECLASS 14.0	21-04-38-21
ECLASS 15.0	21-04-38-21		