

그림과 유사



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.

바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.

모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.

플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | Pliers |
| 주문 번호 | 9046400000 |
| 유형 | FRZ SG 200 |
| GTIN (EAN) | 4032248357710 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|--------|------------|
| 너비 | 200 mm | 폭 (인치) | 7.874 inch |
| 순중량 | 157.52 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb |

기술 데이터

| | |
|-------|---|
| 품목 설명 | 커터 포함 VDE-절연 굽은 롱노즈 플라이어, 길이 200 mm |
|-------|---|

플라이어

| | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 컨덕터 직경, 최대(H) | 1.8 mm | 컨덕터 직경, 최대(MH) | 2.8 mm |
| 절단기 경도 | 60 HRC | 보호 절연, 1000 V | 예 |
| 모양(전화기 플라이어) | 굽은형 | 총 길이 | 200 mm |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000835 | ETIM 9.0 | EC000835 |
| ETIM 10.0 | EC000835 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-16 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-16 | | |

도면

