

그림과 유사



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.

바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.

모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.

플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Pliers
주문 번호	<a href="#">9046400000</a>
유형	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	157.52 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

기술 데이터

품목 설명	커터 포함 VDE-절연 굽은 롱노즈 플라이어, 길이 200 mm
-------	---

플라이어

컨덕터 직경, 최대(H)	1.8 mm	컨덕터 직경, 최대(MH)	2.8 mm
절단기 경도	60 HRC	보호 절연, 1000 V	예
모양(전화기 플라이어)	굽은형	총 길이	200 mm

분류

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

도면

